

	全長	重量	切断能力		
			電線(IV)	電線(IV)	
EA585JC-1	460mm	980g	150mm <sup>2</sup>	22mm <sup>2</sup> X3心	φ 21
EA585JC-2 (絶縁ケーブルカッター)	615mm	1500g	250mm <sup>2</sup>	60mm <sup>2</sup> X3心	φ 26

- 刃部 特殊刃物鋼
- ハンドル部 ファイバーグラス製
- 耐電圧 50000V

