

EA588DE (ボード用面取りカッター)

22° ~ 45° の角度を
つけて面取りができます。
刃の位置を変えることで、
面取りの深さを調整できます。
材質...刃:ステンレス
 本体:亜鉛メッキスチール
重量...529g

替刃...EA589CR-10(10枚入り)



調節ネジで刃の位置を変えることで
面取りの角度と深さを調整できます。

