

EA589AF ユーティリティーナイフ取扱説明書

(アメリカ)


この度は当製品をご購入頂き誠に有難うございます。
ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読み頂きます様宜しくお願い致します。

【仕様】

- 材質: 鉄、樹脂、ラバー(グリップ)
- バイメタルブレード1枚付(チタンコーティングの高速鋼エッジ)
- ケーブルストリッパー、パイプリーマー、ドライバー、栓抜き 各種機能付
- 折り畳み式
- ステンレス製クリップ付



(折り畳み時 表・裏)



ケーブルストリッパー



リーマー



ドライバー



栓抜き

【使用方法】

1. ブレード引出しツマミを持ち、ブレードを引き出して下さい。
2. ブレードを折り畳む際は、ストッパーを押して畳んで下さい。

※ストッパーを押さないと折り畳む事は出来ません。


※パイプリーマー、ドライバー、栓抜きの各機能は、
ブレードを引き出さないと機能しません。

※使用時は、手等を切らない様十分ご注意下さい。



【ブレード交換方法】

1. ブレードを斜めの位置まで引き出します(図 1)
2. ブレード調節ツマミを押しながら、古いブレードを抜き取ります(図 2)
3. ブレード調節ツマミを押しながら、新しいブレードを挿入します(図 2)
4. ブレード調節ツマミを離し、しっかりとブレードが固定されているかを確認してからご使用下さい。



【交換用ブレード】

品番	入数
EA589AE-1	5枚
EA589AE-2	50枚
EA589AE-3	100枚

株式会社 エスコ
 本社 / 〒550-0012 大阪市西区立売堀3-8-14
 TEL (06) 6532-6226 FAX (06) 6541-0929
 東京 / TEL (03) 3450-4003