

› Höchste Sicherheit für Sie – und Ihre Ware.



Beim SECUMAX 150 wissen Sie sofort, wie es funktioniert. Weil es **intuitiv bedienbar** ist. Und selbst wenn mal ein Schnitt danebengeht, kann **nichts Schlimmeres passieren**. Ihnen nicht und Ihrer Ware auch nicht. Denn der scharfe Teil der Klinge liegt verdeckt – und ist damit in jeder Situation sicher abgeschirmt.

› Produktdetails

Schnitttiefe:	6,2 mm
Zertifiziert:	TÜV-Zertifikat Nr. S 60082479
Abmessung Messer:	L 14,7 cm; B 1,1 cm; H 3,7 cm
Gewicht Messer:	24 g
Abmessung Karton:	L: 14,1 cm; B: 1,85 cm H: 5,4 cm
Verpackungseinheit:	lose, 10 im Umkarton

› Weitere Informationen

Das SECUMAX 150 könnte genau das Richtige für Sie sein? Aber Sie möchten noch mehr darüber wissen? Kontaktieren Sie uns.

MARTOR KG · Heider Hof 60 · D-42653 Solingen
T +49 212 25805 0 · F +49 212 25805 55 · info@martor.de · www.martor.de

4.13.1.1 - Printed in Germany - Technische Änderungen vorbehalten.



SECUMAX 150

Sie suchen ein Messer, das eigentlich alles kann?
Voilà!



2-lagige Kartons?
Auch kein Problem!

Einfach. Sicher. Schneiden.

MARTOR ist der international führende Partner für sichere Schneidlösungen. Auf diese könnten Sie ganz besonders gewartet haben. Denn das neue SECUMAX 150 meistert gleich mehrere Herausforderungen auf einmal:

Höchste Sicherheit: Die eingespritzte, verdeckt liegende Klinge kommt **weder Ihnen noch Ihrem Verpackungsinhalt** zu nah. Ganz gleich, ob Sie Folien, 1- und 2-lagige Kartons oder andere Schneidmaterialien bearbeiten.

Höchste Vielseitigkeit: Mit dem SECUMAX 150 sind Sie so flexibel wie noch nie. Sie können mit ihm **schneiden, schaben und ritzen** – ohne einmal das Messer wechseln zu müssen. Keine Sorge: **Die Klingenseite zum Schaben und Ritzen ist nicht scharf.**

Höchster Komfort: Das SECUMAX 150 ist rutschfest, ergonomisch geformt und mit nur 24 g sehr leicht. Kurzum: ein Schneidwerkzeug, das in jeder Hinsicht aus einem Guss ist.

Äußerst flexibel: der 3in1-Klingenkopf

Wenn jeder Handgriff sitzen soll, braucht es vielseitige Helfer – wie das SECUMAX 150. Mit ihm können Sie nicht nur schneiden. Sondern auch Klebebänder aufritzen und Rückstände von glatten Oberflächen abschaben.

Ergonomisch in (Best-) Form

Sind Sie Rechtshänder? Linkshänder? Eigentlich egal. Denn das SECUMAX 150 fügt sich in jede Hand. Unterstützt wird der angenehme „Tragekomfort“ durch die leichte Wölbung der Außenseiten und die griffige Oberflächenstruktur.



Sicher und effizient: die verdeckt liegende Klinge

Das SECUMAX 150 kommt ohne scharfe Klingenspitze aus. Dafür sind sein Klingenkopf so schmal und die beiden Schneidkanten so groß, dass Sie damit 2-lagige Kartons und vieles mehr sicher öffnen können.

Kein Klingewechsel – kein Risiko

Das SECUMAX 150 ist ein Einwegmesser. Auch deshalb kann Sie die Klinge nicht verletzen – oder gar bei der Arbeit verloren gehen. Entsorgen können Sie es später ganz einfach über Ihren Restmüll.

Schmal und stabil? Kein Widerspruch

Trotz seiner schmalen Bauweise ist das SECUMAX 150 sehr robust. Es besteht aus glasfaserverstärktem Kunststoff, der besonders abriebfest ist. So geht das SECUMAX 150 gern auch länger mit Ihnen „durch dick und dünn“.

Mit dem SECUMAX 150 schneiden Sie mühelos:

- › Kartons (sogar bis 2-lagig)
- › Folien (Stretch- und Schrumpffolien)
- › Klebeband
- › dünne Kunststoffumreifungen
- › Sackwaren aus Folie oder Papier
- › Schnüre



Sie können es in jedem Unternehmen verwenden:

- › Waren- und Paketannahme
- › Filialgeschäft
- › Lager
- › Kommissionierung