

## すべりにくいゴムグリップ

DM-11



DM-R11(赤色グリップ)※ケースはグレー色



DM-1B



DM-S1B(ステンレス刃)



## 衝撃に強い プラスチックグリップ



DM-1



DM-2



DM-3



## デンコーマック<sup>®</sup> (電エナイフ)

- 刃の折りたたみ不要!  
ケースと一体にベルト掛けでき、ナイフの出し入れがとてもスムーズです。
- すべりにくく使い易いゴム製グリップと、衝撃に強いプラスチック製グリップの2タイプがあります。(ケースは衝撃に強いプラスチック製)
- 切れ味の良い特殊ハガネ使用。さびにくいステンレス刃タイプもあります。(DM-S1B)

- DM-11、-R11はVVFケーブルの  
割線・皮むき機構付です!



適用ケーブル

- 2芯(φ1.6・φ2.0)
- 3芯(φ1.6・φ2.0)
- 4芯(φ1.6)

- ケースはナイフとカッター  
どちらでも収納できます。



## ■ゴムグリップ

品番	適用	ナイフ全長	刃長	
EA589DM-11	DM-11	右利き用	240mm	88mm
	DM-11H	右利き用 <sup>※</sup>	240mm	88mm
	DM-R11	右利き用 <sup>※</sup>	240mm	88mm
	DM-R11H	右利き用 <sup>※</sup>	240mm	88mm
	DM-1B	—	235mm	88mm
	DM-1BH	本体のみ (ケース無)	235mm	88mm
EA589DM-5	DM-S1B	ステンレス刃	235mm	88mm
	DM-S1BH	ステンレス刃 <sup>※</sup>	235mm	88mm
	DM-11L	左利き用	240mm	88mm

## ■プラスチックグリップ

品番	ナイフ全長	刃長	
EA589DM-1	DM-1	226mm	85mm
	DM-1H <sup>※</sup>	226mm	85mm
	DM-2	226mm	85mm
	DM-3	226mm	85mm