

EA590JA-1～JD-2 スナップリングプライヤー



硬度・・・HRC50±2

穴用はハンドルを握ると先端が閉じます
軸用はハンドルを握ると先端が広がります



穴用・直

品番	リング径	全長
EA590JA-1	12-25mm	145mm
EA590JA-2	19-60mm	175mm



穴用・90°

品番	リング径	全長
EA590JB-1	12-25mm	145mm
EA590JB-2	19-60mm	175mm



軸用・直

品番	リング径	全長
EA590JC-1	12-25mm	145mm
EA590JC-2	19-40mm	175mm



軸用・90°

品番	リング径	全長
EA590JD-1	12-25mm	145mm
EA590JD-2	19-40mm	175mm

※全て取扱中止になりました。