

	先端幅	先端形状
EA595AM-11	1.8mm	直
EA595AM-12	2.0mm	曲

- 全長 118mm
ハンドル幅 11mm 厚 1.5mm
- 材質 導電性プラスチック
- 耐熱温度 240℃

