

	全長	先端幅
EA595AP - 8	110mm	0.6mm
EA595AP - 9	120mm	0.6mm
EA595AP - 10	110mm	1.5mm
EA595AP - 11	120mm	1.5mm
EA595AP - 12	110mm	2.5mm
EA595AP - 13	120mm	2.5mm

ハンドル材質 SUS304  
 チップ材質 デルリン500(アセタル樹脂)

ハンドル幅 9mm 厚 1.5mm

耐熱温度 240



(実測 単位mm)

(先端拡大)

