

	全長	先端幅	
EA595AP-14	110mm	0.3mm	(廃番)
EA595AP-15	120mm	0.3mm	
EA595AP-16	110mm	0.5mm	
EA595AP-17	120mm	0.5mm	
EA595AP-18	110mm	2.0mm	(廃番)
EA595AP-19	120mm	2.0mm	

- ハンドル材質 SUS304
- チップ材質 デルリン500(アセタル樹脂)
- ハンドル幅 9mm 厚 1.5mm
- 耐熱温度 240℃



(実測 単位mm)

(上から)



(横から)

