

	全長	先端形状
EA595AP - 20	110mm	曲
EA595AP - 21	120mm	曲
EA595AP - 22	110mm	直
EA595AP - 23	120mm	直

ハンドル材質 SUS304  
 チップ材質 デルリン500(アセタル樹脂)

ハンドル幅 9mm 厚 1.5mm  
 先端幅 1.5mm  
 耐熱温度 240



(上から)

