

	全長	先端幅
EA595AP-33	115mm	1.0mm
EA595AP-34	115mm	2.5mm

ハンドル材質 SUS304
ハンドル幅 9mm 厚 1.5mm

チップ材質 デルリン500(アセタル樹脂)
耐熱温度 240



(実測 単位mm)

