

EA595GA-2, -4, -6, -8
(精密用ピンセット)

EA595GA-2

廃番

・スイスタイプ。短いタイプ
・0.45X0.25(巾X厚み)mm ・全長105mm



・材質 CARBON

EA595GA-4

廃番

・一般型。強く、鋭い先端。
・0.17X0.10(巾X厚み)mm ・全長120mm



・材質 CARBON ・重量15g

EA595GA-6

廃番

・特に精密な作業向き。刃先はボディよりテーパーになっており、先端は細く長く非常に鋭くなっています。
・0.10X0.06(巾X厚み)mm ・全長110mm



・材質 CARBON

EA595GA-8

・ボディより約20° 傾斜角度付
・0.10X0.06(巾X厚み)mm ・全長115mm



・材質 CARBON ・重量11g

参考

NON-MAGNETIC…18-8ステンレスとほぼ同質。非磁性体、耐酸性・耐腐食性
磁気ならびにさびを嫌う素材に最適です。

INOX

…13ステンレスとほぼ同質。18-8ステンレスとカーボンの
中間の硬度、耐腐食性、耐酸性であり、18-8ステンレスに
比べ、先端の耐食性には優れていますが、磁気は帯びます。

CARBON

…鋼材、焼き入れできるため先端硬度は一番高い。

DUMOXEL

…スイスDUMONT社独自の合金で、100%磁気を帯びず、また
強酸や強アルカリに対し、耐腐食性に優れています。