

セラミックシリーズ (ピンセット/ハサミ/調整ドライバー)

ファインセラミックピンセット

セラミックの中で最も強度のあるジルコニアを用い、セラミック材質に弾性をもたせています。

磁気、静電気を嫌うエレクトロニクス関連、耐薬品性を要求される分野にてきています。


耐熱性も優れ約700℃まで対応できます。

ハンダ、銀ロウが付着しないので作業効率がアップします。



EA595VC

8501 ファインセラミックピンセット



標準型で先端が0.5Rの丸みをもって一般作業に向いています。口の内側にスジがついています。


形状(スジ入り)



品番	サイズ (mm)	製品重量 (g)
8501	125	20

EA595VA

8501-GG ファインセラミックピンセット



先端を鋭く尖らせた型で、細かい作業に向いています。内側はフラットになっています。

形状(先鋭)



品番	サイズ (mm)	製品重量 (g)
8501-GG	125	15

EA595VC-1

8501-F ファインセラミックピンセット



先端は8501型と同じですが口の内側がフラットになっていて、ワークに傷などをつけたくない時に適しています。

形状(スジ無し)



品番	サイズ (mm)	製品重量 (g)
8501-F	125	20

EA595VC-11

8507 ファインセラミックピンセット



口先がワシの口のように曲がっており標準型とは違った使い方ができます。

形状(ワシグチ)



品番	サイズ (mm)	製品重量 (g)
8507	120	18