


通線作業性で世界をリード

摩擦抵抗1/3で配線作業を  
スピードUP

- カーブやコーナーの多い配線作業でスピードアップ
- 細いラインと太いラインを繋り合わせる画期的な構造で摩擦抵抗は1/3
- ガイドワイヤー付リードヘッドで曲線もラクラク



EA597BH-12  
EA297BH-13

JetラインGT

形状：  
φ3mm+φ2.3mm2本

**JetラインGT**

- 線径：φ5.9mm
- 破断荷重：6.0kN(620kgf)
- 使用安全耐荷重：2.9kN(295kgf)

EA597BH-23  
EA597BH-24

Jetラインタイガー

形状：  
φ3mm+φ2.6mm2本

**Jetラインタイガー**

- 線径：φ6.2mm
- 破断荷重：7.4kN(750kgf)
- 使用安全耐荷重：3.4kN(346kgf)

EA597BH-1、EA597BH-2  
EA597BH-3、EA597BH-6

直進やカーブも難なくクリア

- 樹脂製で安全性が高くスチールワイヤーロープに比べ非常に軽く取り扱いが容易です。
- ガイドワイヤー付リードヘッドにより曲がりも軽がる通過します。

Jetライン

形状：  
φ2.6mm3本

**Jetライン**

- 線径：φ5.7mm
- 破断荷重：6.4kN(650kgf)
- 使用安全耐荷重：2.9kN(295kgf)