



## 究極のよび線

狭いスキ間、追加配線に威力を発揮!

オレンジ30m

グリーン10m

〈リードヘッド〉

φ4.5

φ6

カシメ部分

①φ3mmの細い線で案内し




②コシの強いφ4.5mmで一気に押し込む!



〈通線例〉

●CD管φ14 IV線φ1.6 3本



●CD管φ16 VVF1.6 2心

