

EA597BJ-21～-23

(FRP通線ロッド)

品番	ロッド長	重量
EA597BJ-21	50m	7.7kg
EA597BJ-22	100m	10kg
EA597BJ-23	150m	13kg

- サイズ・・・680(W) × 320(D) × 770(H) mm
- ロッド径・・・φ6.5mm
- 使用温度範囲・・・-20℃～+60℃
- 切断伸度・・・約3%
- 曲げ剛性・・・ $9.8 \times 1,000 \text{ kN/mm}^2$
- ロッド材質・・・FRP(グラスファイバー)

- グラスファイバーをAAS樹脂で被覆している為、万が一折れても怪我をする危険性が低い。
- 優れた弾力性、耐久性、電気絶縁性、耐薬品性
- 電力、通信ケーブルの地中化工事などに威力を発揮します。

