

## EA597BJ-31

(FRP通線ロッド)



- ロッド径・・・8×5mm
- ロッド長・・・70m
- リール径・・・680mm
- 重量・・・9kg
- 材質・・・FRP(グラスファイバー)
- 電力、通信ケーブルのらせんハンガー通線に威力を発揮
- グラスファイバーをAAS樹脂で被覆している為、万が一折れても怪我をする危険性が低くなっています。
- 優れた弾力性、耐久性、電気絶縁性、耐薬品性を持っています

### <ハンガー誘導金具仕様>

- φ60～75mm用
- 全長・・・1,030mm
- ねじ径・・・M10
- 重量・・・340g