

フィッシュテープ EA597BS-15



使用方法

- ① フィッシュテープの先端(フィッシュアイ)に導きヒモを結びます。
- ② 電線管の起点からフィッシュテープを差し込みポイントまで伸ばします。
(途中でつかえたら何度か操作の上、決して無理をせずにやり直してください。)
- ③ ポイントに着いたらフィッシュテープの先端に付いている導きヒモをはずし
いったんフィッシュテープだけを管から引き抜きます。
- ④ ポイントに残した導きヒモにワイヤーか電線を結びます。
- ⑤ 起点から導きヒモを引き戻しワイヤー(電線)を通します。

- テープサイズ…3.2(幅)×1.6(厚み)×15m(長さ)
- 材質…スチール
- 重量…1.04kg
- 常用引張強度…23.2kN(229kgf)
- ケースサイズ…255×212×28mm

