

ARS "P" SERIES

数々の革新。

"P" has great messages.

Pに込められたメッセージ。

それは、プロフェッショナル、パワー、プライド。

プロ現場で信頼を築きつづけた証こそ" P"。

洗練された美しいメタルフォルム。

それはあなたの切断作業をすばらしいものに彩る。

第一線で活躍しているあなただからこそ使ってほしい。

美しい仕上がりを求めるあなただからこそ使ってほしい。

Pの系譜に刻まれる、数々の革新。

超切れ味! Super Saw Blade

堺刃物の伝統と最新技術の結晶、Super Saw Blade。

切れ味を追求するのは刃物を扱う人にとって当然のこと。アルスの「Super Saw Blade」は、より鋭い切れ味を追求した、ハイクオリティな鋸刃です。「Super Saw Blade」仕様のP-metal替刃は、アルス以外の商品をお使いの方々にも切れ味を体感していただけるよう設計いたしました。600年にも渡る堺刃物の伝統と最新技術を組み込んだ、アルス独自の鋭い切れ味をご堪能ください。



P-metal

ARS "P" SERIES
P-metal

仮杵作業に スーパー切れ味！

みなさまに大好評の折込鋸Pシリーズ。その流れを汲む、アルスの新商品「P-METAL」は、人間工学に基づいて設計し、さらに使いやすさに磨きをかけました。美しいメタルボディに秘められた堺刃物の伝統とアルス独自のノウハウが、鋭い切れ味を発揮します。



BLADE

鋸 刃



プロ鋸刃の高品質ブランドです
スーパー鋸“Super Saw Blade”は、プロの現場で活躍するために、様々な研究を積み重ねうまれたハイクオリティな鋸刃です。

DESIGN



人間工学デザイン

人間工学に基づいたデザインで、より使いやすさを追求。

TEETH

縦挽き上目



縦挽き上目

タテ・ヨコ・ナナメ切りをスムーズにし、作業効率を格段に向上。

EDGE

ザクザク

普通目



スィスイ

細 目

用途にあわせた2つの切れ味

切断作業のニーズにあわせて、「ザクザク」と「スィスイ」の2タイプをご用意。

GRIP

グリップ



手にしっかりフィット

手によく馴染むグリップが、切断の力をしっかりと刃に伝達。

FUNCTION

熱処理／衝撃焼入

アルスの焼入は刃物として最も適した温度に管理された、独自の熱処理システムが採用されていますので、高い硬度とねばりのある刃物を実現。さらに、刃先への衝撃焼入により、硬度HV900～1000という驚くべき硬さと、抜群の弾性を兼ね備えた刃物が得られます。

アルミダイカスト+エラストマーグリップ

軽量で高剛性を持ち合わせたアルミダイカスト仕様グリップ。手にしっかりフィットし、切断の力をしっかりと刃に伝達します。また、エラストマーグリップが手元のすべりを防ぎ、安定した切断作業が可能です。

グリップデザイン

グリップ範囲を広くすることで、握り位置を移動させたり、両手でも使いやすく、作業性アップ。手にした瞬間に刃の方向性を示すようグリップ切断形状を設定。人間工学に基づいて設計された、納得の使いやすさです。



替刃機構

鋸刃を折り込んだ状態で替刃の交換ができる安全替刃機構を採用。さらに、ネジを完全にはずしてしまうことなく簡単に替刃ができます。切れ味が悪くなりましたら、新しい刃に取り替えていただけます。

替刃は他社の替刃としてもご利用いただけます。

なお、メーカーによって替刃機構に微妙な差がある為、完全な適合を保証するものではありません。ご了承ください。



刃角度2段階調節

切断の状態にあわせて2段階の刃角度調節ができ、作業がよりはかどります。

	ザクザク 普通目	スィスイ 細 目
目立てピッチ	6.0mm	4.5mm
表面処理	ハードクローム仕上げ	特殊表面処理
切り幅	1.1mm	1.0mm
アサリわけ	なし	あり
素 材	高炭素刃物鋼	高炭素刃物鋼
刃先焼入	衝撃焼入(インバルス・ハードニング)	衝撃焼入(インバルス・ハードニング)
生 木	○	△
角 材	○	○
コンパネ	○	○
ベニヤ板	△	○



P-METAL LINE-UP

現場に貢献する切れ味とスタイリッシュなメタルボディのP-metalに、用途に合わせて選べる4種類が勢ぞろい。



EA599DC-1



大工用折込鋸 ピーメタル

全長:440mm 質量:180g 刃長:210mm

刃部/材質:高炭素刃物鋼
表面処理:ハードクローム仕上げ
柄部/材質:アルミダイカスト、エラストマー

- 衝撃焼入 ●角度切替2段階式グリップ
- ワンタッチストッパー ●縦挽き上目

JANコード:4965280-001603

大工用折込鋸 ピーメタル 替刃 EA599DC-11



刃長:210mm 質量:35g

JANコード:4965280-001610



EA599DC-2



大工用折込鋸 細目 ピーメタル

全長:440mm 質量:178g 刃長:210mm

刃部/材質:高炭素刃物鋼
表面処理:特殊表面処理
柄部/材質:アルミダイカスト、エラストマー

- 衝撃焼入 ●角度切替2段階式グリップ
- ワンタッチストッパー ●縦挽き上目

JANコード:4965280-001641

大工用折込鋸 細目 ピーメタル 替刃 EA599DC-12



刃長:210mm 質量:33g

JANコード:4965280-001658



EA599DC-3



大工用折込鋸 ピーメタル

全長:500mm 質量:215g 刃長:240mm

刃部/材質:高炭素刃物鋼
表面処理:ハードクローム仕上げ
柄部/材質:アルミダイカスト、エラストマー

- 衝撃焼入 ●角度切替2段階式グリップ
- ワンタッチストッパー ●縦挽き上目

JANコード:4965280-001627

大工用折込鋸 ピーメタル 替刃 EA599DC-13



刃長:240mm 質量:42g

JANコード:4965280-001634



EA599DC-4



大工用折込鋸 細目 ピーメタル

全長:500mm 質量:210g 刃長:240mm

刃部/材質:高炭素刃物鋼
表面処理:特殊表面処理
柄部/材質:アルミダイカスト、エラストマー

- 衝撃焼入 ●角度切替2段階式グリップ
- ワンタッチストッパー ●縦挽き上目

JANコード:4965280-001665

大工用折込鋸 細目 ピーメタル 替刃 EA599DC-14



刃長:240mm 質量:37g

JANコード:4965280-001672