

刃はねじっても曲げてもし折れない…  
パイプが通で高い安全性!!

# プラマソー D型

プラマソーD型には用途によって使い分けしていただくように、12山、18山の2種と標準・長刃の2タイプがあります。



(用途) 管工・建工・電工等、あらゆる作業に最適です。  
塩ビパイプ・鉄管・銅・真鍮管・一般木材  
空調配管用化粧ケース・ベニヤ板・石膏ボード  
新建材。

## 〔特長〕

1. 刃型は、業界初の高級目立仕上げ刃で刃先が鋭く(塩ビパイプ専用刃型49°)切断時の食い込みは抜群です。
2. 鋸刃の材料は、ベーナイト焼入鋼 (JIS SK-3) を使用しているので、ねじっても曲げてもし折れなく、高い安全性を誇ります。
3. 刃先は衝撃焼入(インパルス)処理済みで、焼き戻し後の硬度はJIS規格 (HRC61~63°) の金切鋸刃と同等の刃先硬度があります。
4. グリップは、重厚みあるD型ダイキャストハンドルで、切断時における手元の安定感と、しっかりした使用感をもたせております。
5. 替刃並びにグリップは、他社製品と互換性のある兼用型になっています。
6. 塩ビパイプ用長刃 (全長350mm) は、塩ビパイプ内径200mmまでラクラク切断できます。

## プラマソー D型 梱包明細

品名	品番	1箱あたりの 本数
プラマソーD型 木工用	PD-12	本体
	PD-12K	替刃No.1 12山
プラマソーD型 塩ビパイプ用	PD-18	本体
	PD-18K	替刃No.2 18山
プラマソーD型 塩ビパイプ用長刃	PD-18L	本体
	PD-18LK	替刃No.3 長刃 18山

EA599EC  
EA599EC-1

お買求めは下記取扱店へ…

(取扱い店)

(製造元)

**KSK.**

KAWABE SEIMITSU KOGYO CO., LTD.  
河部精密工業株式会社

〒670-0061 兵庫県姫路市西今宿1丁目3番12号  
TEL.(0792)94-1496(代) FAX(0792)94-5986  
URL http://www.ksk-kawabe.co.jp/