

## EA599GA - 300 さや付木工鋸



特殊目立刃(UVカット)

目づまりのしにくい**特殊目立刃(UVカット)**の採用により、タテびき、ヨコびき、ナナメびきがよりスムーズになりました。また、刃の表面には、ヤニがつきにくく、さびにくい**特殊表面処理**が施されています。

**衝撃焼入**により抜群の硬さと弾性を実現しました。

**リップ付き研磨**により、腰が強く、切れ味が一層高まりました。

軽量で携帯性に優れたサヤには、逆さまになっても刃が落ちにくく、また、刃を痛めずにスムーズに出し入れできるローラーがついています。



上段 大工などに



下段 生木剪定など

グリップのレバー操作で、刃の角度を上下2段に切り替えられます。

上段にして大工や仮枠などに、下段にして生木の剪定などと、

用途にあわせて簡単に調節ができます。

プラスドライバーはもちろん、コインなどでも簡単に

新しい刃と交換することができます。

刃長: 300mm 本体全長: 465mm 本体重量: 約190g サヤ重量: 約115g

替刃: EA599GA - 301