

EA599GA サヤ付木工鋸



特殊目立刃(UVカット)

- 目づまりのしにくい**特殊目立刃(UVカット)**の採用により、タテびき、ヨコびき、ナナメびきがよりスムーズになりました。また、刃の表面には、ヤニが付きにくく、さびにくい**特殊表面処理**が施されています。
- **衝撃焼入**により抜群の硬さと弾性を実現しました。
- **リブ付き研磨**により、腰が強く、切れ味が一層高まりました。
- 軽量で携帯性に優れたサヤには、逆さまになっても刃が落ちにくく、また、刃を痛めずにスムーズに出し入れできるローラーがついています。



上段 大工などに



下段 生木剪定など

- グリップのレバー操作で、刃の角度を上下2段に切り替えられます。上段にして大工や仮枠などに、下段にして生木の剪定などと、用途にあわせて簡単に調節ができます。
- プラスドライバーはもちろん、コインなどでも簡単に新しい刃と交換することができます。
- 刃長: 270mm 本体全長: 437mm 本体重量: 約185g サヤ重量: 約110g