

K-412 (040027)

自在鋸 金工用

鋸刃の取替、長さ調整が簡単に出来、
先端のキリで切り込み穴が開けられる
システムチック鋸。

刃は作業に応じて120～200mmまでスライド可能。

グリップは全て共通で、刃の取替え自由なオリジナル鋸。自在鋸シリーズ姉妹品の刃が使用可能です。

工具を使用せずに、刃渡り調整、刃の交換がナットネジ1つでできます。

ナットネジには、コインでも締め付けできるよう溝がついています。

刃材質	S K - 5
鋸目	細目22山(寸目)
刃渡り	200mm
刃厚	0.9mm
適応材	金属(鉄・アルミ・銅など)・プラスチックなど