

EA599RA - 1 (替刃式細工鋸【薄刃】)



<仕様>

- 全長...420mm
- 刃長...180mm
- 刃厚...0.3mm
- ピッチ...1.5mm
- 刃...炭素工具鋼
- 重量...150g
- 用途...一般木材・合板
細竹・塩ビ・デコラ

- 替刃...EA599RA - 1S

<特長>

- 短い刃の先端に施したR目立てで平面窓加工が簡単にでき、超薄刃の切れ味により細工性に優れ、使いやすく狭い場所での作業に最適です。
- 刃先に超高周波エネルギーを用いて、1/1000秒台での焼き入れにより、硬い(Hv950 ~ 1200)組織と靱性(ねばり強さ)、耐摩耗性を確保していたため、抜群の耐久性を実現しています。
- 鋸刃全体に特殊表面処理を施してあるため、錆の発生を抑え木ヤニの付着もしにくくなっています。



刃先弧大



一般木材、合板、細竹など
多種類の材料に使用できます。



画期的な先端R目立て加工
により、平面窓加工を実現。