

品番	全長	刃長	刃厚	ピッチ	重量
EA599RD-1	300mm	200mm	0.7mm	2.2mm	215g
EA599RD-2	350mm	250mm	0.8mm	2.5mm	290g
EA599RD-11	EA599RD-1用替刃				
EA599RD-12	EA599RD-2用替刃				

(折込鋸【万能】)



<仕様>

刃...炭素工具鋼
 角度調節可能
 用途...一般木材・合板
 集成材・生木・竹
 塩ビパイプ



刃先拡大

<特長>

横挽目に縦挽目を均等に配置することにより、縦・横・斜めの切断が可能になりました。木目や材料に応じた切削硬化を発揮し、美しい切り口とスムーズな切れ味で、一般木材から塩ビパイプまで、あらゆる用途に対応できます。
 刃先に超高周波エネルギーを用いて、1/1000秒台での焼き入れにより、硬い(Hv950~1200)組織と靱性(ねばり強さ)、耐摩耗性を確保していたため、抜群の耐久性を実現しています。
 鋸刃全体に特殊表面処理を施してあるため、錆の発生を抑え木ヤニの付着もしにくくなっています。