

KSK

折れないから
安全で安心なブレード!
 抜群のフィット感で疲れにくい
3次元形状グリップ!

替刃式のこぎり

プラマーソー
RD



塩ビ・金属用

塩ビ・木工用

GOOD POINT

- 高い安全性を誇る**バイメタル構造刃!**
- 抜群のフィット感で疲れにくい
3次元形状グリップを採用!
- ワンタッチ式**でブレードの交換がカンタン!

【用途】管工・建工・電工等、あらゆる作業に最適です。
 塩ビパイプ・鉄管・銅管・真鍮管・一般木材・ベニヤ板・石膏ボード・サイディング板

塩ビ・金属用
 (PM-MT)

本体 : EA599YA
 替刃 : EA599YA-1

塩ビ・木工用
 (PM-UT)

本体 : EA599LB-10
 替刃 : EA599LB-10B

KAWABE SEIMITSU KOGYO CO., LTD. <http://www.ksk-kawabe.co.jp>

プラマーソー RD

替刃式のこぎり

折れないから安全で安心なブレード！
 抜群のフィット感で疲れにくい3次元形状グリップ！


特徴

- 刃はねじっても曲げても折れないバイメタル構造で高い安全性を誇ります。
- 滑らないエラストマ樹脂ハンドルを採用しました。
- ワンタッチ式でブレードの交換が簡単です。
- Niコーティング加工により低摩擦で滑りがよく、錆びにくく耐久性が高まります。

刃の交換

- ①コインまたはドライバーでネジをゆるめる。
- ②グリップ下部の溝に刃を差し込む。
- ③刃を斜め上に持ち上げカチッと音がすればOK。
- ④コインまたはドライバーでしっかりと締め付ける。

刃の交換はワンタッチ！



仕様

プラマーソーRD 塩ビ・金属用

仕様	焼入特殊鋼JS SK-41使用 板厚0.7mm・刃長235mm・18山 切り幅1.0mm±0.05mm 塩ビパイプ:100mmφ 鉄管:25mmφ
切断能力	アルミサッシ:50mm角 プラスチック:10mm厚

プラマーソーRD 塩ビ・木工用

仕様	焼入特殊鋼JS SK-41使用 板厚0.7mm・刃長235mm・20山 切り幅1.0mm±0.05mm 塩ビパイプ:100mmφ
切断能力	プラスチック:10mm厚 木材:50mm厚 パネルボード:30mm厚

プラマーソーRD 梱包明細

品名	品番	内容
プラマーソーRD 塩ビ・金属用	PM-MT	本体
	PM-MTK	替刃 No.10 18山
プラマーソーRD 塩ビ・木工用	PM-UT	本体
	PM-UTK	替刃 No.11 20山

EA599YA
 EA599YA-1
 EA599LB-10
 EA599LB-10B