

EA602AG
(ドライバー付ラチェットレンチ)

6個のサイズのラチェットレンチと、+・-のラチェットドライバーが一体に!

《使用例》

- ◆電気工事
 - ネジナシカップリング.....8mm
 - パイラック.....10mm
 - 吊バンド.....10・12・13・14mm
 - ズンギリボルト.....17mm
- ◆水道工事
 - 小便器フランジナット.....12mm
 - 大便器フランジナット.....13mm
 - 大便器床取り付けナット...10mm

スライド式

●内側が10mm、外側が14mm
スライド式で両サイズOK!

スライド式

●内側が13mm、外側が17mm
スライド式で両サイズOK!

← スライド式 →

12mmと8mmのWソケットは、ドライバーの先端部に移動させ、「カチッ」とロックするだけでソケットドライバーとして使用できます。また12mmと8mmのサイズ変更も向きを変えて取り付けるだけ!

φ10mmの穴が貫通しています。

ドライバーラチェット切替スイッチ

ラチェット切替スイッチ

スライド式ホルダー

ドライバービット #2X-6mm (六角軸 6.3mm)

ドライバーソケット 8X12mm

170mm 胴径 φ23mm

280mm

295mm

60mm 幅29mm

φ29mm

φ19mm