



## 特長

- 片方のソケット部が特に長いタイプです
- 本体は勿論、爪も鍛造品であり強度が抜群です
- 頭部は加工の際の穴埋めを施してあり、円滑なラチェット駆動を維持します
- セーフティコード用のφ4.5mm穴が1ヶ所あります
- 本体表面は錆びにくいカチオン塗装仕上げです

## 用途

- H鋼等の鉄骨連結ボルト締め最適です
- 凹凸のあるガードレール等の取り付けに適しています

## 注意

- 呼びサイズの大きい方が超ロングタイプのソケットになっています
- ボルト・ナット等の二面幅に合わせてご使用ください
- パイプ等を継ぎ足して使用しないで下さい
- ハンマー代わりに使用しないで下さい
- 高所作業での使用は、セーフティコード等取り付け落下防止策をして下さい
- 工具の使用目的以外に使用しないで下さい

# 仕様



製品番号	JANコード		使用範囲(mm)	全長(mm)	重量(g)
RM-13×17SL	374868	EA602AK-1	13・17	278	340
RM-14×17SL	374943	EA602AK-2	14・17	278	325
RM-17×19SL	375018	EA602AK-3	17・19	312	510
RM-17×21SL	375087	EA602AK-4	17・21	312	515
RM-19×24SL	375162	EA602AK-5	19・24	311	640
RM-21×26SL	375209	EA602AK-6	21・26	358	980
RM-24×27SL	375247	EA602AK-7	24・27	358	990
RM-24×30SL	375322	EA602AK-8	24・30	415	1,390
RM-27×32SL	375407	EA602AK-9	27・32	415	1,400

製品番号	頭部外径(mm)	ソケット外径d(mm)		頭部厚さ(mm)	ソケット部長さℓ(mm)		保証トルク N・m		材質
	D	小さい方	大きい方	T	小さい方	大きい方	小さい方	大きい方	
RM-13×17SL	35.0	18.0	23.0	16.0	14.0	52.0	125.5	180.4	Cr-V
RM-14×17SL	35.0	19.0	23.0	16.0	14.0	52.0	141.2	180.4	Cr-V
RM-17×19SL	41.0	23.5	26.0	18.0	16.0	52.0	247.1	294.2	Cr-V
RM-17×21SL	41.0	23.5	28.5	18.0	16.0	52.0	247.1	341.3	Cr-V
RM-19×24SL	44.0	27.0	33.5	18.0	16.0	64.0	294.2	411.9	Cr-V
RM-21×26SL	52.0	21.0	26.0	20.0	18.0	72.0	426.6	459.0	Cr-V
RM-24×27SL	52.0	32.5	36.5	20.0	18.0	72.0	411.9	478.6	Cr-V
RM-24×30SL	59.0	35.0	41.0	22.0	20.5	76.0	411.9	537.4	Cr-V
RM-27×32SL	59.0	36.5	43.0	22.0	20.5	82.0	478.6	576.6	Cr-V

※JANコードは、メーカーコード(4975180)を省き下6ケタを記載してあります。

**製品番号** RM-13×17SL RM-14×17SL RM-17×19SL RM-17×21SL RM-19×24SL RM-21×26SL RM-24×27SL RM-24×30SL RM-27×32SL



## 各種アイコンについて



パテント所有



パテント申請中



ステンレス製



手動



絶縁



シャンク圧入



電動ドリル



インパクトドリル



インパクトレンチ



深穴ソケット



3枚合わせ



軽量設計



12角サーフェイス



6角サーフェイス



選べるパッケージ



ガタ無しウォーム



6角シャンク