



▶ 使用例



RN-L

■ 両口ラチェットレンチ・片ロングソケット

RATCHET WRENCH, Double Size (Single Long Socket Type)

▶ 特長

- C形チャンネル・H形鋼・アングル等の深い凹部での締付け時に最適。
- ボルトが長く出るところ(ダクト・自動車ボディのUナットなど)の使用にも便利。
- 全サイズに安全ロープ取付穴を設けています。
(17×19,17×21,19×21は2ヶ所)
- グリーン焼付塗装。

品番	呼び (mm)	サイズ(mm)							質量 (g)	
		L	D	D1	D2	T	T1	T2		
EA602AV-1	RN1012L	10×12L	225	28	15	18	14	10	28	160
EA602AV-2	RN1013L	10×13L	225	28	15	18	14	10	28	180
EA602AV-3	RN1214L	12×14L	225	28	18	19	14	11	29	160
EA602AV-4	RN1317L	13×17L	265	34	18	23	16	14	52	290
EA602AV-5	RN1417L	14×17L	265	34	19	23	16	14	52	300
EA602AV-6	RN1719L	17×19L	310	41	23	26	18	16	52	450
EA602AV-7	RN1721L	17×21L	310	41	23	28	18	16	52	480
EA602AV-8	RN1921L	19×21L	310	41	26	28	18	16	52	460

品番	呼び (mm)	サイズ(mm)							質量 (g)
		L	D	D1	D2	T	T1	T2	
RN1924L	19×24L	355	49	26	32	20	18	64	780
RN3024L	30×24L	400	62	41	32	22	20	65	1,170
RN2126L	21×26L	355	49	28	35	20	18	69	800
RN2127L	21×27L	355	51	28	36	20	18	72	850
RN2427L	24×27L	355	51	32	36	20	18	72	860
RN2430L	24×30L	400	62	32	41	22	20	76	1,270
RN2732L	27×32L	400	62	36	43	22	20	82	1,350
RN3236L	32×36L	445	67	43	49	24	21	91	1,800

EA602AV-9
EA602AV-10
EA602AV-11
EA602AV-12
EA602AV-13
EA602AV-14
EA602AV-15
EA602AV-16