

基本情報




No.	サイズ
MR1A-0810F	8×10mm
MR1A-1012F	10×12mm
MR1A-1113F	11×13mm
MR1A-1214F	12×14mm
MR1A-1315F	13×15mm
MR1A-1317F	13×17mm
MR1A-1417F	14×17mm
MR1A-1719F	17×19mm

- 両頭とも本締めが可能です。
- 送り角度5°（8mmを除く）で狭い場所でのスムーズな連続作業ができます。
- 首振り角度は180°です。
- 滑りにくいグリップデザインを採用しました。

詳細情報

ラチェットめがねレンチ（両頭首振りタイプ）

No.	S1×S2	D1	D2	T1	T2	送り角	L	▼g
EA602CF-11A MR1A-0810F	8×10	16.4	20	6.5	7.3	5°	151	70
EA602CF-12A MR1A-1012F	10×12	20	23	7.3	8.2	5°	176	110
EA602CF-13A MR1A-1113F	11×13	21.8	25.2	7.8	8.6	5°	188	120
EA602CF-14A MR1A-1214F	12×14	23	27	8.2	9	5°	199	140
EA602CF-15A MR1A-1315F	13×15	25	28.2	8.6	9.4	5°	226	180
EA602CF-16A MR1A-1317F	13×17	25.2	31.8	8.6	10.3	5°	230	190
EA602CF-17A MR1A-1417F	14×17	27	31.6	9	10.3	5°	230	190
EA602CF-18A MR1A-1719F	17×19	31.6	33.7	10.3	11.2	5°	267	270



※8mmのラチェットめがね部のみ送り角度は6°です。