


EA602KB-1~8

(ラチェットメガネレンチ)

スチール製
 オフセット型(25°)
 ハンドル部はクロームメッキ仕上げ
 ラチェットの切替えスイッチ付



廃番

廃番

	サイズ	全長(E)	ドライブ	A	C	重量(g)	
	KB-1	7X8	108	12P	15.1/17.1	9.5	58
	KB-2	9X10	138	12P	20.2/22.6	9.5	81
	KB-2B	10X12	171	12P	25.8/29.4	12.7	139.5
	KB-3	11X12	171	12P	25.8/29.4	12.7	139.5
	KB-3B	11X13	171	12P	25.8/29.4	12.7	146
	KB-4	12X14	175	6P	25.8/29.4	12.7	146
	KB-5	13X14	170	12P	25.8/29.4	12.7	135
	KB-5B	14X17	203	12P	32.9/36.5	12.7	225
	KB-6	15X17	203	12P	32.9/36.5	12.7	225
	KB-7	16X18	203	12P	32.9/36.5	12.7	225
	KB-7B	17X19	203	12P	32.9/36.5	12.7	225
	KB-8	19X21	230	12P	35.7/40.4	12.7	225

(単位 mm)