

EA602LK-1~2 S型ギアレレンチ

品番	サイズ	メガネ部 外径(小)	メガネ部 外径(大)	レンチ幅	メガネ部 厚さ(小)	メガネ部 厚さ(大)	全長
EA602LK-1	10×12	22.1	25.3	90	8.5	7.6	131
EA602LK-2	11×13	24	27.4	92	8.9	8	142

- ヘクスローブネジに対応する、めがねレンチタイプのE型ヘクスローブギアレレンチ
- メガネ部分にラチェットギア構造を取り入れた画期的なレンチです。
- 耐久性に優れ72歯のギアで滑らず作業できます。
- 美しいミラーメッキ仕上げ
- 送り角5°なので、狭い場所での作業に最適です。
- 面接触ですので、相手を傷つけ事なく、確実にすばやく作業が出来ます。
- 12ポイント
- 材質…クロームバナジウム鋼



点線部のレバーでラチェットの  
右回り左回りが切替できます。