

傷んだねじを挟み回すだけでねじが直る画期的工具!

外径ねじ山用 ネス



- グリップ部を回すことによって2枚の刃を上下に動かせるので、適用範囲のどんなサイズのねじにも使用できます。(インチ、ミリ、左右ねじ共用)
- 2枚の刃は左右に遊びがあり、どんなピッチのねじにも自動的に適用します。
- ねじを正確に計測する必要がありませんので、持っていればいつでもすくに使えます。

内径ねじ山用 アイネス



アイネスは、つぶれた内径ねじ山を修正する工具で、適用範囲内のどんな径やピッチのねじにも使用できます。メートルねじ・インチねじ・右ねじ・左ねじ、細目・並目に対応する万能タイプ。アイネスのブレードはつぶれていないねじ溝に添って動き、つぶれた部分を修正します。(アイネスの単品は60°刃付です。パイプねじ等のワットねじ、PTねじ等を修正する場合は別途、55°の替刃をご購入下さい。)



ネス 外径ねじ山修正工具

| 型番 | 名称 | 適用範囲 | 刃先角度 | EA品番 |
|--------|----------|-----------------------|------|-----------|
| NS6040 | スレッドメイト | 4~13mm (5/32~1/2") | 60° | EA603-3 |
| NS6000 | ネスワンA | 4~18mm (5/32~11/16") | 60° | EA603 |
| NS6001 | ネスワン | 6~19mm (1/4~3/4") | 60° | — |
| NS5500 | ネスワン-55° | 6~19mm (1/4~3/4") | 55° | — |
| NS2000 | ネスツー | 17~38mm (11/16~11/2") | 60° | EA603B |
| NS2055 | ネスツー-55° | 17~38mm (11/16~11/2") | 55° | — |
| NS3000 | ネススリー | 35~152mm (13/8~6") | 60° | EA603-128 |


アイネス 内径ねじ山修正工具

| 型番 | 使用範囲 | L | B | H | 20.3mm 細目 | φD | φD | パイプねじ (呼び) | EA品番 |
|--------|----------------------|-----|----|-----|--------------|----|-----|---------------|----------------|
| NS2100 | 8-11mm 5/16"-7/16" | 109 | 18 | 45 | 136 | 32 | 76 | 1/8"-3/16" | 154g EA603AC-0 |
| NS2200 | 12-16mm 1/2"-5/8" | 109 | 18 | 45 | 136 | 34 | 77 | 1/4"-3/8" | 168g EA603AC-1 |
| NS2300 | 16-20mm 11/16"-3/4" | 111 | 21 | 53 | 146 | 40 | 90 | 3/8"-1/2" | 248g EA603AC-2 |
| NS2400 | 22-32mm 7/8"-11/4" | 136 | 27 | 64 | 161 | 53 | 108 | 1/2"-7/8" | 454g EA603AC-3 |
| NS2500 | 32-54mm 11/4"-21/8" | 163 | 38 | 81 | 192 | 69 | 123 | 7/8"-13/4" | 950g EA603AC-4 |
| NS2600 | 32-68mm 11/4"-25/8" | 163 | 50 | 92 | 192 | 41 | 70 | 7/8"-21/4" | 1100g — |
| NS2701 | 69-81mm 23/4"-31/16" | 163 | 50 | 103 | 192 | 48 | 76 | 23/8"-23/4" | 1420g — |
| NS2801 | 82-95mm 31/4"-33/4" | 163 | 50 | 118 | 192 | 54 | 82 | 23/4"-31/4" | 1460g — |
| NS2901 | 96-108mm 33/4"-41/4" | 163 | 50 | 132 | 192 | 61 | 88 | 31/2"-33/4" | 1500g — |

アイネス22・23・24・25セット

NS1005

EA603AC-40
(内径12~54mm用)



セット内容

NS2000, NS2300, NS2400, NS2500各1ヶ
NS50073, NS50072, NS50071, NS50070替刃各1ヶ、
キャリアケース付

※カタログ表示価格は、2014年12月までの価格です。なお、予告なく仕様及び価格の変更をすることがございますので、御了承下さい。

ネス1・2・3フルセット

NS1300

EA603AA

(外径4~152mm用)



セット内容

NS6000, NS2000, NS3000各1ヶ、
NS0010, NS0030, NS0050(替刃)各1セット、
TC1000(内径ねじクリナー)、キャリアケース付

ネス1A・2、アイネス21・22・23・24フルコンビセット

NS1025

(外径4~38mm用
内径8~32mm用)



セット内容

NS6000 1ヶ、NS5001替刃1セット、
NS2000 1ヶ、NS0030替刃1セット、
NS2100, NS2200, NS2300, NS2400 各1ヶ、
NS0074, NS0073, NS0072, NS0071替刃 各1ヶ



ノガ・ジャパン株式会社 '14

〒362-0072 埼玉県上尾市中妻1-8-5
TEL:048-777-1733 FAX:048-776-6740
E-mail:info@noga.co.jp http://www.noga.co.jp