

EA603A-1～-3（ネジ山修正ヤスリ）仕様

特長 ・内ネジ、外ネジの修正に使用できます。
 材質 S45C
 仕様

EA603A-1		EA603A-2	EA603A-3	
ISO(メートル並目ネジ)用		SAE(アメリカ細目ネジ)用	WW(ウィット並目ネジ)用	
ピッチ(mm)	呼び	ネジ山数(インチに付)	ネジ山数(インチに付)	呼び
0.80	M5	24	24	3/16W、7/32W
1.00	M6、M7	20	20	1/4W
1.25	M8、M9	18	18	5/16W
1.50	M10、M11	16	16	3/8W
1.75	M12	14	14	7/16W
2.00	M14、M16	13	12	1/2W、9/16W
2.50	M18、M20、M22	12	11	5/8W、11/16W
3.00	M24、M27	11	10	3/4W、13/16W

品番	長さ(mm)	重量(g)
EA603A-1	230	121
EA603A-2	230	122
EA603A-3	230	120

※ステンレス製のネジには使用できません。