

EA603AA
(ねじ山修正ツールセット)

特長…現場で重宝する必需品

- ・ピッチを選ばず、修正できます。
- ・グリップ部を回すことによって2枚の刃を上下に動かせるので、適用範囲のどんなサイズのねじにも使用できます。(インチ、ミリ左右ねじ共用)
- ・2枚の刃は左右に遊びがあり、どんなピッチのねじにも自動的に適用します。
- ・ねじを正確に計測する必要はありませんので、持っていればいつでもすぐに使えます。
- ・車の修理に、建築工事に、日曜大工に、エンジニアの方の出張修理に、定期点検に、工場の保全部門でもいざという時の必携品です。
- ・V型の受部とネスの2枚の刃で修理するねじをはさみ軽く締め、矢印の方向に回すだけです。



- ①
- 修正能力…4mm～18mm
 - 工具鋼製
 - 刃硬度 58RC
 - サイズ 61X23X62mm
 - 重量 225g
 - 回転半径 68mm
 - 刃先角度…60°
 - ミリネジ、UNFネジ対応

- ②
- 修正能力…17mm～38mm
 - 工具鋼製
 - 刃硬度 58RC
 - サイズ 105X32X110mm
 - 重量 500g
 - 回転半径 120mm
 - 刃先角度…60°
 - ミリネジ、UNFネジ対応

- ③
- 修正能力…35～152mm
 - 工具鋼製
 - 刃硬度 58RC
 - サイズ 305X44X130mm
 - 重量…2kg
 - 回転半径 250mm
 - 刃先角度…60°
 - 延長ロッド付属 φ16×280mm
 - ミリネジ、UNFネジ対応

※③は片方の刃を反対方向に付け替えて、短いパイプのネジ等も修正できます。