

EA603B (ネジ山修正ツール)

仕様

- 工具鋼製
- 刃硬度 58 RC
- サイズ 105 X32 X110mm
- 重量 500g
- 旋回半径 120mm
- 刃先角度...60°
- ミリネジ UNF (ユニファイ) ねじに対応
- 修正能力... 17mm ~ 38mm

特長...現場で重宝する必需品

- ・ピッチを選ばず、修正できます。
- ・グリップ部を回すことによって2枚の刃を上下に動かせるので、適用範囲のどんなサイズのねじにも使用できます。(インチ、ミ/左右ねじ共用)
- ・2枚の刃は左右に遊びがあり、どんなピッチのねじにも自動的に適用します。
- ・ねじを正確に計測する必要はありませんので、持っていればいつでもすぐに使えます。
- ・車の修理に、建築工事に、日曜大工に、エンジニアの方の出張修理に、定期点検に、工場の保全部門でもいざという時の必携品です。
- ・V型の受部とネスの2枚の刃で修理するねじをはさみ軽く締め、矢印の方向に回すだけです。

