

いじり止めトルクスプラスビット



EANコード:	4013288160867	サイズ:	50x7x6 mm
部品番号:	05160821001	重量:	15 g
製品番号:	867/4 IPR	原産国:	CZ
		関税番号:	82079030

- トルクスプラスネジ用、いじり止め
- いじり止めトルクスプラスビット
- 丈夫で耐久性があり、硬質材料向け
- 1/4" 六角差し込み (ヴェラシリーズ 4 対応)

高品質のビット、トルクスプラスビット。五角のトルクスプラス形状。いじり止め穴付きで、ネジへの不正な作業を防ぐためのいじり止めに適用しています。1/4"六角、DIN ISO 1173-F 6.3標準のホルダーに適用です。

ウェブリンク

[https://products.wera.de/ja/bits\\_holders\\_adaptors\\_and\\_sets\\_the\\_range\\_of\\_bits\\_bits\\_for\\_tamper-proof\\_torx\\_plus\\_ipr\\_screws\\_with\\_s](https://products.wera.de/ja/bits_holders_adaptors_and_sets_the_range_of_bits_bits_for_tamper-proof_torx_plus_ipr_screws_with_s)

Wera - 867/4 IPR  
05160821001 - 4013288160867

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzertter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

## いじり止めトルクスプラスビット

トルクスプラスネジ用、いじり止め 丈夫で吸収力のあるビット



IPRトルクスプラスビット、いじり止め付きネジ用に穴が開いた5枚羽のトルクスプラスです。非常に特殊なネジとなっており、通常の工具では作業できないようにしたい箇所に使われるものです。その為、販売は許可された顧客のみに行われ、許可は書面で証明する必要があります。

丈夫なヴェラビット (Z) により、ドライバー先端の早期破損を防ぎます。

この製品の関連商品:

				
		mm	inch	
05160821001	10 IPR	50	2"	4.0
05134657001	10 IPR	89	3 1/2"	4.0
05134654001	15 IPR	50	2"	4.0
05134720001	15 IPR	89	3 1/2"	4.0
05204126001	20 IPR	50	2"	4.5
05259135001	20 IPR	89	3 1/2"	4.5
05134655001	25 IPR	50	2"	6.0
05134722001	25 IPR	89	3 1/2"	6.0
05134656001	27 IPR	50	2"	6.0
05134658001	27 IPR	89	3 1/2"	6.0
05134732001	30 IPR	50	2"	6.0
05134723001	30 IPR	89	3 1/2"	6.0

ウェブリンク

[https://products.wera.de/ja/bits HOLDERS\\_adaptors\\_and\\_sets\\_the\\_range\\_of\\_bits\\_bits\\_for\\_tamper-proof\\_torx\\_plus\\_ipr\\_screws\\_with\\_](https://products.wera.de/ja/bits HOLDERS_adaptors_and_sets_the_range_of_bits_bits_for_tamper-proof_torx_plus_ipr_screws_with_)

Wera - 867/4 IPR  
05160821001 - 4013288160867

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzertter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de