

|       | 対辺   | D  | I   | L  | 重量(g) |
|-------|--|----|-----|----|-------|
| 取扱い中止 | <del>EA612AG-120</del> <del>1/4"(6.35mm)</del> | 10 | 2.4 | 50 | 17    |
| 取扱い中止 | <del>EA612AG-125</del> <del>5/16"(8mm)</del>   | 12 | 3.5 | 50 | 20    |
| 取扱い中止 | <del>EA612AG-130</del> <del>3/8"(9.6mm)</del>  | 14 | 4.2 | 50 | 29    |
|       | EA612AG-135 1/2"(12.7mm)                       | 18 | 6   | 50 | 50    |

(ナットセッター)

- 工具鋼製
- マグネット付

六角頭ドリルネジを**マグネット**でしっかり  
キャッチ！ネジ脱落を未然に防ぎます。

