

EA612SB-27 [58点] 工具セット



ケースサイズ 520(W)
× 215(D) × 300(H)mm

(1/2")ソケット、駆動工具を入組んだ
要所を抑えたセットです。

セット内容

製品名	仕様
(1/2")ソケット(6角)	(六角サイズ×全長)10×28.5mm、12・13×30.5mm、 14×31.5mm、17×34mm、19×34.5mm、 21・22×35.5mm、24×36mm、27×39mm
(1/2")ラチェットハンドル	送り角度 10°、全長 250mm、重量 580g
(1/2")スピナーハンドル	グリップ径 21mm、全長 400mm、重量 700g
(1/2")エクステンションバー	全長 75・150mm
(1/2")ユニバーサルジョイント	全長 67mm、重量 140g
めがねレンチ(45°ロング)12角	(サイズ×サイズ×全長)8×10×179mm、 10×12×207mm、11×13×218mm、12×14×226mm、 14×17×253mm、17×19×287mm、22×24×334mm
樹脂柄(-)ドライバー	(刃厚×歯幅×軸長×全長) 0.8×5.5×75×170mm、1×6.3×100×210mm、1.2×8×150×280mm
樹脂柄(+)ドライバー	(番手×軸長×全長) #1×75×170mm、#2×100×210mm、#3×150×280mm
樹脂柄(-)スタビッドドライバー	(刃厚×歯幅×軸長×全長) 1×6.3×25×75mm
樹脂柄(+)スタビッドドライバー	(先端×軸長×全長) #2×25×75mm
板ラチェット差替えドライバーセット	ラチェット全長 109mm、ビットホルダー、 ビット[クロスビット #2×22 #2×30 #3×25mm、 六角ビット 4 5 6mm]
コンビネーションレンチ	(サイズ×全長)8×126mm・10×151mm・12×170mm 13×188mm・14×190mm・17×225mm
コンビネーションプライヤー (ソフトグリップ付)	切断可能最大径 2.6、全長200mm
ラジオペンチ	切断能力[軟線 2.0、硬線 1.6]、全長165mm
ニッパー	切断能力[軟線 2.6、硬線 2.0、ピア線 1.8mm]、全長159mm
コンビハンマー	サイズ 1ポンド、重量 730g、全長 315mm
(1/2")クイックスピナー	全長 34.5mm、樹脂グリップのため軽量
ボールポイント六角レンチセット(9本組)	(先端サイズ×全長×軸長) 1.5×92×16、2×102×18、2.5×115×21、 3×128×23、4×144×29、5×165×33、 6×186×38、8×208×44、10×234×50mm
マグネット付パワートレイ	150×41、板厚0.5mm、材質SUS430