

EA612SC-26 (【46点】工具セット)



メンテナンス用

<セット内容>

- (1/2")ソケット(6角)・・・10・12・13・14mm
- (1/2")ソケット(12角)・・・17・19・21・22・24・26・27mm
- (1/2")ラチェットハンドル・・・240mm
- (1/2")エクステンションバー・・・150mm
- スパナ・・・5.5×7・8×10・11×13・12×14・17×19・22×24mm
- ロングめがねレンチ(45°)・・・10×12・12×14・13×17・19×21・22×24mm
- モンキーレンチ・・・304mm
- ペンチ・・・190mm
- コンビネーションプライヤー・・・210mm
- ニツパー・・・171mm
- ウォーターポンププライヤー・・・254mm
- 貫通(-)ドライバー・・・4.9×75・6×100・9×150mm
- 貫通(+)ドライバー・・・#1×75・#2×100・#3×150mm
- コンビネーションハンマー・・・535g
- 六角棒レンチ(9本組)・・・1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm



●V形2段式メタルケース



※ケースは2段式です。

- ケースサイズ・・・410(W)×220(D)×170(H)mm
- スチール製ケース
- 重量・・・10.7kg
- 蓋中央部分に南京錠取付穴が付いています
- 鍵取付穴サイズ・・・6×11×13(厚み)mm