

EA758RW-7A(LEDライト)取扱説明書

Ver 1.0

このたびは当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読み頂きますようお願いいたします。

⚠ 使用上の注意

- ・電池はなるべく新しいものを使用し、新しい電池と古い電池の併用は避けてください。
- ・点灯中、直接レンズを見ないでください。
- ・強い衝撃を与えないでください。
- ・長時間使用されない時は電池をはずしてください。

◆仕様

- 光源…LED球
※LEDに替球はありません。
- 集散光
- 使用電池
…単3電池X1個(別売)
- 材質…アルミニウム+ABS
- 防水仕様(IPX4)
- サイズ…71(W)X23(H)X53(D)mm
- 重量…83g(電池含む)

◆各部名称



◆電池の入れ方

- ①キャップを左(反時計)に回し外します。
- ②電池を極に注意して本体へ挿入します。
- ③キャップをしっかり閉めます



◆点灯/消灯

スイッチを全押し(音が鳴る)すると強光量で点灯し再度押しと消灯します、続いて全押しを繰り返すと弱光量、点滅と順次切り替わります。

◆集光/散光の調整

集散光調整キャップを伸ばすと散光から集光に変わります。



◆お手入れ方法

- ・半年ごとに、シリコンオイルを塗布したきれいな布で拭いてください。



改造はしないでください。

- 本機の寿命を著しく損ねる場合があります。
- ご使用者が怪我をする場合があります。
- 作業行程に支障を来す場合があります。

株式会社 エスコ

本社 / 〒550-0012 大阪市西区立売堀3-8-14

TEL (06)6532-6226 FAX (06)6541-0929

20.Mar.