

Nr. 758CC

Verstellbarer Stirnlochschlüssel,
gekröpft

mit elektrisch angeschweißten Zapfen,
Spezialstahl, gehärtet und **im Brünierton angelassen.**

Best.- Nr.	A	ØD*	L	L1	T	T1	Gewicht g	
50914	11 - 60	3	153	24	4	20	120	EA613XR-21
50922	11 - 60	4	153	24	4	20	120	EA613XR-22
50930	14 - 90	5	205	31	6	27	310	EA613XR-23
50948	14 - 90	6	205	31	6	27	310	EA613XR-24

* Zapfenmaß = Nennmaß -0,1mm; Toleranzfeld h₁₂

Skizze neu hinzu
758CC%K

