



製品詳細

SUS コンビネーションスパナセット

SMS700 EA614SN

- PEケース入
- 化粧箱寸法：w356× d194× h45mm
- 質量：1.20kg

〈セット内容〉

製品番号／仕様	二面幅寸法(mm)	製品番号／仕様	二面幅寸法(mm)
SMS-08	8×8	SMS-14	14×14
SMS-10	10×10	SMS-17	17×17
SMS-12	12×12	SMS-19	19×19
SMS-13	13×13		

仕様

製品番号	二面幅寸法 (mm)S	寸法(mm) D1	寸法(mm) D2	寸法(mm) T1	寸法(mm) T2	寸法(mm) L	質量 (g)
SMS-08	8×8	18.0	13.0	4.3	6.0	120	20
SMS-10	10×10	22.0	15.5	4.7	6.5	140	30
SMS-12	12×12	26.5	18.0	5.5	7.5	160	60
SMS-13	13×13	28.8	19.0	6.0	8.0	170	70
SMS-14	14×14	30.5	21.0	6.5	8.5	180	90
SMS-17	17×17	37.0	25.5	7.5	9.5	210	130
SMS-19	19×19	41.0	28.0	8.0	10.5	235	180

ご使用上の注意

- ⚠ 注意**
- ボルト・ナットのサイズに合ったものを使用してください。
／ Use spanner suitably fitted with bolt / nut.
 - パイプなどを継ぎ足して使用しないでください。
／ Do not use with extension pipe etc.
 - SUSツールは非磁性ではありません。
／ SUS tools are not nonmagnetic.

セット内容

7点

