

## EA614SV-1-32 片目片ロスパナ

### 1. 特長

- ・ダブルT側面シャフトのために曲げに対して強い抵抗力を発揮し、軽量化されています。
- ・大きい接触面は、安全で全トルクを伝えます。
- ・角や端が丸く仕上げられ、表面が滑らかになっています。
- ・クロム合金鋼、クロムメッキ仕上げ

### 2. サイズ

品番	対辺	L(mm)	b(mm)	d(mm)	a1(mm)	a2(mm)	重量(g)
EA614SV-1	3/16	95	14	9.8	3	3.2	10
EA614SV-2	13/64	95	14	9.8	3	3.2	10
EA614SV-3	7/32	95	14	9.8	3	3.2	10
EA614SV-4	15/64	95	14	9.8	3	3.2	9
EA614SV-5	1/4	105	15.5	10.2	3.6	6	14
EA614SV-6	9/32	110	17	11.3	3.9	6	17
EA614SV-7	5/16	115	18	12.4	4.2	7	20
EA614SV-8	11/32	120	21	13.4	4.5	7	26
EA614SV-9	3/8	125	23	14.3	4.8	7	32
EA614SV-10	7/16	135	26	16.4	4.8	8	41
EA614SV-11	1/2	160	30	18.8	5.3	8.5	57
EA614SV-12	9/16	165	32	20.6	5.3	8.5	68
EA614SV-13	19/32	170	35	21.9	5.3	8.5	74
EA614SV-14	5/8	180	37	23.2	5.8	10	88
EA614SV-15	11/16	200	40	25.3	6.7	11.5	116
EA614SV-16	3/4	230	42	27.5	6.7	11.5	144
EA614SV-17	25/32	235	45	29	7	13	175
EA614SV-18	13/16	260	47	30	7.3	13	204
EA614SV-19	7/8	260	49	31.8	7.3	13	217
EA614SV-20	15/16	280	53	34.9	7.8	14	255
EA614SV-21	1	300	55	37.2	8.4	14.5	286
EA614SV-22	1 1/16	300	60	39.2	8.4	14.5	327
EA614SV-23	1 1/8	330	64	41.4	8.9	16	380
EA614SV-24	1 1/4	360	70	45.8	9.4	16.5	504
EA614SV-25	1 5/16	450	74	44	9.6	17	617
EA614SV-26	1 3/8	460	80	46.3	10	18	796
EA614SV-27	1 7/16	460	80	51.4	10	18	770
EA614SV-28	1 1/2	480	87	53.6	11	19	961
EA614SV-29	1 5/8	480	88	58	11	19	1021
EA614SV-30	1 13/16	500	94.5	65.3	13	20	1343
EA614SV-31	1 7/8	530	103	68.4	14	21	1779
EA614SV-32	2	530	103	74	14	21	1817

