


## 製品詳細

### ショートめがねレンチ (ストレート)

高さ制限のある狭い箇所や作業スペースが狭い箇所に最適です。

めがね部は12角なので、ボルト・ナットに対し容易にはめ合わせができます。



#### 仕様

製品番号	二面幅寸法 (mm)	寸法(mm) D1	寸法(mm) D2	寸法(mm) T1	寸法(mm) T2	寸法(mm) L	質量 (g)	EA品番
M03-0810	8×10	13.5	16.0	5.5	6.5	108	25	EA616CB-1
M03-1012	10×12	16.0	18.5	6.5	7.5	115	40	EA616CB-2
M03-1113	11×13	17.0	19.0	7.0	8.0	115	40	EA616CB-3
M03-1214	12×14	18.5	21.0	7.5	8.5	130	60	EA616CB-4
M03-1417	14×17	21.0	25.5	8.5	9.5	145	80	EA616CB-5

#### ご使用上の注意



- 注意** ・ ボルト・ナットのサイズに合ったものを使用してください。 / Use wrench suitably fitted with bolt / nut.  
 ・ ハンマーなどで叩いて衝撃を与えないでください。 / Avoid giving shock by hitting with hammer etc.