


## 製品詳細

### ロングめがねレンチ (ストレート)

高さ制限のある狭い箇所に最適です。

めがね部は12角なので、ボルト・ナットに対し容易にはめ合わせができます。



#### 仕様

製品番号	二面幅寸法 (mm)	寸法(mm) D1	寸法(mm) D2	寸法(mm) T1	寸法(mm) T2	寸法(mm) L	質量 (g)	EA品番
M04-0810	8×10	13.5	16.0	7.5	8.0	184	50	EA616CD-1
M04-1012	10×12	16.0	18.5	8.5	9.0	192	70	EA616CD-2
M04-1113	11×13	17.0	19.0	9.0	9.5	193	75	EA616CD-3
M04-1214	12×14	18.5	21.0	9.5	10.0	224	105	EA616CD-4
M04-1315	13×15	19.0	23.0	9.5	11.0	240	120	EA616CD-4A
M04-1417	14×17	21.0	25.5	11.0	12.0	252	135	EA616CD-5

#### ご使用上の注意

- 注意** ボルト・ナットのサイズに合ったものを使用してください。 / Use wrench suitably fitted with bolt / nut.
- ハンマーなどで叩いて衝撃を与えないでください。 / Avoid giving shock by hitting with hammer etc.