


ショートめがねレンチ (45°)

柄部の曲がり角度が45°で全長が短いため、狭い箇所周辺で障害物を避けて作業ができます。



仕様

製品番号	二面幅寸法 (mm)	寸法(mm) D1	寸法(mm) D2	寸法(mm) T1	寸法(mm) T2	寸法(mm) L	質量 (g)	EA品番
M46-5.507	5.5×7	10.0	11.5	5.0	5.5	104	20	EA616CJ-1
M46-0809	8×9	13.0	14.5	5.5	6.0	105	20	EA616CJ-2
M46-0810	8×10	13.0	15.0	5.5	6.5	108	20	EA616CJ-3
M46-1012	10×12	15.5	18.0	6.5	7.5	115	35	EA616CJ-4
M46-1113	11×13	16.5	19.0	7.0	7.5	115	40	EA616CJ-5
M46-1214	12×14	18.0	21.0	7.5	8.5	130	55	EA616CJ-6
M46-1417	14×17	21.0	25.5	8.5	9.5	147	80	EA616CJ-7
M46-1921	19×21	28.0	30.0	10.5	11.5	175	150	EA616CJ-8

ご使用上の注意

- ⚠ 注意**
- ボルト・ナットのサイズに合ったものを使用してください。 / Use wrench suitably fitted with bolt / nut.
 - ハンマーなどで叩いて衝撃を与えないでください。 / Avoid giving shock by hitting with hammer etc.