

EA616GC-1-13 メガネレンチ

Ver.1.1

1. 特長

- ・ 10° タイプ 12ポイント
- ・ クローム合金鋼、クロームメッキ仕上げ

2. サイズ

品番	対辺(mm)	L(mm)	d1(mm)	d2(mm)	a1(mm)	a2(mm)	t1(mm)	t2(mm)	重量(g)
EA616GC-1	6×7	170	9.5	10.8	6	7	7	8	41
EA616GC-2	8×9	179	12.1	13	7	8	8	9	49
EA616GC-3	10×11	188	14.6	15.9	8.5	9.5	9	10	66
EA616GC-4	12×13	203	17.3	18.6	9.5	10.5	10	11	78
EA616GC-5	14×15	219	20.1	21.4	10.5	11.5	11	13	109
EA616GC-6A	16×17	248	22.7	24.1	11.5	12.5	14	15	144
EA616GC-7	17×19	250	24.1	27	12.5	13.5	15	18	162
EA616GC-7A	18×19	251	25.7	27	12.5	13.5	16	18	157
EA616GC-8	20×22	280	28.5	31.3	13.5	14.5	19	20	223
EA616GC-9	21×23	328	29.8	32.9	13.5	14.5	19	22	281
EA616GC-11	24×27	376	34.3	38.6	14.5	16	22	24	426
EA616GC-13	30×32	429	42.6	45.2	18	18	26	27	608

