



## 寸法図

品番	サイズ	L(全長)	d1	d2	a1	a2	重量(g)
EA616GF-1	5.5×7	185	8.8	11	5.3	5.8	28
EA616GF-2	6×8	205	9.8	12.1	5.6	6	34
EA616GF-3	9×11	250	14.2	16.7	8	8.7	80
EA616GF-4	10×11		15.5				80
EA616GF-5	12×14	290	18.3	20.7	9.5	9.5	162
EA616GF-6	13×14		18.7				160
EA616GF-7	17×19	365	25	27.5	11	12	296
EA616GF-8	18×19		25.5				295
EA616GF-9	19×22	408	27.5	31.5	13	14.3	520
EA616GF-10	20×22	409	28.5				515

単位(mm)

- HPQスパナ
- 材質…合金鋼 ●クロムメッキ
- 12ポイント ●15° タイプ
- ASドライブ

### HPQ(High-Performance-Quality)特長

高品質・高精度の高張力合金鋼を使用する事で、剛性はそのままに軽量化を実現しています。



### AS(Anti-Slip)-drive)特長



ボルトの角に当たるのをわずかに避けて、辺にあたる面積を増す事により、滑るのを防ぎ、トルクの伝達を増大します。