

	全長(mm)	ヘッド径	重量(g)
EA617XR-8A	54	11.6	29
EA617XR-8B	100	11.6	46
EA617XR-8C	150	11.6	65
EA617XR-8D	254	11.6	115
EA617XR-8E	356	11.6	155

(16° スイベルエクステンションバー)

- 差込角 1/4"
- オフセット型(両サイドに8° ずつ首振り可能)
- 最大トルク 40Nm
- クロム合金鋼

